



Gancio di serraggio cilindrico, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370076 2
GTIN	4059245030835
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Testa della vite montata con appoggio sul gancio di serraggio.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta

Descrizione tecnica

$F_{max.}$	8,8 kN
H_1	52 mm
Altezza H_2	12 mm
B	15 mm

Scheda tecnica

Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	15 mm
Ø D	20 mm
Ø D ₃	8,5 mm
Tipo di prodotto	Tirante