


**X.LT...ER-D411, X500, Tipo inserti: 09mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221930 09
GTIN	4059782505865
Classe articolo	28F

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrizione tecnica**

Modello	INOX; Ti
Tipo inserti	09
Codice ISO Inserto	XDLT090412-ER-D411
Raggio programmato con $a_{p\max}$	2,27 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	X500
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,3 - 1,4 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	S
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		