

**Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
200/10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Classe articolo	250

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per sottopiacchetta	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Vite inserto	229700
Ø Esterno massimo D_{max}	213 mm
Inserto adatto	PN.. 1205
Ø Foro di attacco	60 mm
Ø Tagliente D_c	200 mm
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	6 mm

Sottoplacchetta	229750
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Numero taglienti Z	10
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	229702
Vite di serraggio	229700
Sottoplacchetta	229750