

**Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
100/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222800 100/6
GTIN	4960664602377
Classe articolo	250

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Strategia di truciolatura: HPC

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$: 6 mm

Ø Esterno massimo D_{\max} : 113 mm

Lunghezza complessiva L_{compl} : 50 mm

Ø Foro di attacco: 32 mm

Inserto adatto: PN.. 1205

Vite inserto: 229700

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L_{compl}	50 mm
Inserto adatto	PN.. 1205

Ø Esterno massimo D_{max}	113 mm
Vite di serraggio per sottoplacchetta	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Ø Tagliente D_c	100 mm
Sottoplacchetta	229750
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	6 mm
Ø Foro di attacco	32 mm
Vite inserto	229700
Numero taglienti Z	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	229700
Vite di serraggio	229702
Sottoplacchetta	229750