

**Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:  
100/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222800 100/8
GTIN	4960664602445
Classe articolo	250

**Descrizione****Esecuzione:**

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno massimo $D_{max}$	113 mm
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	6 mm
Vite inserto	229700
Ø Tagliente $D_c$	100 mm
Inserto adatto	PN.. 1205
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Ø Foro di attacco	32 mm

Numero taglienti Z	8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

---

## Accessori

Vite di serraggio	229700
-------------------	--------