

**Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:  
250/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Classe articolo	250

**Descrizione****Esecuzione:**

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro di attacco	60 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Vite inserto	229700
Ø Esterno massimo $D_{\text{max}}$	263 mm
Ø Tagliente $D_c$	250 mm
Inserto adatto	PN.. 1205

Numero taglienti Z	16
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

---

## Accessori

Vite di serraggio	229700
-------------------	--------