

Yale

Paranco a ingranaggi cilindrici VS III, Portata: 0,5t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086020 0,5
GTIN	4025092949545
Classe articolo	08X

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d'uso e con un certificato di collaudo.

Struttura in acciaio integrale. Cuscinetti ad aghi e sferici su tutti gli elementi rotanti. Freno a pressione del carico automatico. Gancio del carico forgiato e ruotabile di 360°.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccogli catena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.

Descrizione tecnica

Materiale corpo	Acciaio integrale
Portata t	0,5 t
Altezza di sollevamento normale	3 m
Numero di rinvii della catena	1
Forza con carico nominale	21 daN
Portata	500 kg

Peso	9 kg
Tipo di prodotto	Paranco