

Garant**WOEX 040304 F, HB7310, Modello: ALU**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232560 ALU
GTIN	4045197346506
Classe articolo	21E

Descrizione

Per :

Punte a inserti GARANT n. art. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia di truciolatura: MTC

Avanzamento f: 0,08 mm/gir.

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,08 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	WOEX 040304 F
Tipo	HB7310
Materiale da taglio	HM
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	200 m/min	N
CuZn	idoneo	300 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto	150 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		