

**Garant****WOEX 06T304 E, HB7640, Modello: INOX**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232780 INOX
GTIN	4045197346704
Classe articolo	21E

## Descrizione

**Per :**

Punte a inserti GARANT n. art. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia di truciolatura: MTC

Avanzamento f: 0,12 mm/gir.

## Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	WOEX 06T304 E
Tipo	HB7640
Materiale da taglio	HM
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

## Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	275 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	275 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		