



Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 18/2Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 18/2L
GTIN	4960664648078
Classe articolo	250

Descrizione

**Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.**

Descrizione tecnica

Tipo inserti	10
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	LOMU..
Ø Tagliente D _c	18 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	100 mm
Sporgenza totale L ₁	25 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	10 mm
Ø Codolo D _s h6	16 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229713