

Garant**WOEX 030204 S, HB7630, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232410 ST1400
GTIN	4045197346261
Classe articolo	21E

Descrizione

Per :

Punte a inserti GARANT n. art. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia di truciolatura: MTC

Avanzamento f: 0,05 mm/gir.

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	WOEX 030204 S
Tipo	HB7630
Materiale da taglio	HM
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	275 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	275 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	215 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	125 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	125 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	175 m/min	K
a umido max.	idoneo		