

Garant**WOEX 06T304 S, HB7635, Modello: ST900**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 232720 ST900 |
| GTIN | 4045197346643 |
| Classe articolo | 21E |

Descrizione

Per :

Punte a inserti GARANT n. art. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia di truciolatura: MTC

Avanzamento f: 0,14 mm/gir.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Avanzamento f | 0,14 mm/gir. |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
| Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 S |
| Tipo | HB7635 |
| Materiale da taglio | HM |
| Strategia di truciolatura | MTC |
| Tipo di prodotto | Inserto per foratura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 275 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 275 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 215 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | limitatamente adatto | 80 m/min | S |
| a umido max. | idoneo | | |