

Yale

Paranco a ingranaggi cilindrici VS III, Portata: 2t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086020 2
GTIN	4025092079136
Classe articolo	08X

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d'uso e con un certificato di collaudo.

Struttura in acciaio integrale. Cuscinetti ad aghi e sferici su tutti gli elementi rotanti. Freno a pressione del carico automatico. Gancio del carico forgiato e ruotabile di 360°.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccogli catena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero di rinvii della catena	2
Altezza di sollevamento normale	3 m
Forza con carico nominale	29 daN
Portata t	2 t
Materiale corpo	Acciaio integrale
Portata	2000 kg

Peso	17,3 kg
Tipo di prodotto	Paranco