


Garant**WOEX 06T304 E, HB7635, Modello: ST500**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232740 ST500
GTIN	4045197346667
Classe articolo	21E

Descrizione

Per :

Punte a inserti GARANT n. art. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Nota:**Non utilizzare sui taglianti interni delle punte!**

Strategia di truciolatura: MTC

Avanzamento f: 0,12 mm/gir.

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	WOEX 06T304 E
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	275 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	275 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		