



Fresa per spallamenti a 90° MFVN, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 63/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa con inserti bilaterali.

La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	110 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Ø Tagliente D_c	63 mm
Vite inserto	229700 (T15; 4,2 Nm)
Inserto adatto	WNMU 0806..
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Sporgenza totale L_1	30 mm
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229700
-------------------	--------