



Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/2Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Classe articolo	250

Descrizione

**Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.**

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	130 mm
Vite inserto	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø Tagliente D_c	32 mm
Tipo inserti	15
Sporgenza totale L_1	32 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	15 mm
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Inserto adatto	LOMU..
Numero taglienti Z	2
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229714