



Fresa per spallamenti a 90° MFWN, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 125/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225615 125/8
GTIN	4960664647705
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa con inserti bilaterali.

La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WNMU 0806..
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Ø Foro di attacco	40 mm
Ø Tagliente D_c	125 mm
Vite inserto	229700 (T15; 4,2 Nm)
Numero taglienti Z	8

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229700
-------------------	--------