



Fresa per spallamenti a 90° MEW, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 80/6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Classe articolo	250

Descrizione

**Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.**

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	80 mm
Vite inserto	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	15 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Inserto adatto	LOMU..
Tipo inserti	15
Numero taglienti Z	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado

Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229714
-------------------	--------