

**Lamatore KOMET®, codolo Weldon, Modello: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216660 M8
GTIN	4047109013117
Classe articolo	24D

**Descrizione****Uso:**

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

**Descrizione tecnica**

Ø Minimo $d_{min}$	8,4 mm
Profondità svasatura massima l	14 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	16 mm
Inserito n. art. 216780 – 216910; n. art. 216950	24-010 / 110
Set di viti per inserti	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Per viti DIN a testa cilindrica	M8
Ø Svasatura $D_1$ H13	15 mm
Numero taglienti Z	1
Inserito adatto	WOEX
Numero di inserti	1
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	80 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori

---

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi  
Trasmissione 8IP2

---

239652 8IP2