


LOMU...04ER-GM, PR1525, Tipo inserti: 10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225220 10
GTIN	4960664674794
Classe articolo	25A

Descrizione
Esecuzione:

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 4 taglienti – tramite esecuzione bilaterale. Grazie all'ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 10° si riduce notevolmente la forza di taglio.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Avanzamento f_z per dente: 0,06 - 0,25 mm

Codice ISO Inserto: LOMU...04ER-GM

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	LOMU...04ER-GM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	PR1525

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,06 - 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		