

**Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z:
30/4Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.

Descrizione tecnica

Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo inserti	10
Sporgenza totale L ₁	32 mm
Profondità di taglio massima a _{p,max}	10 mm
Ø Codolo D _s h6	25 mm
Ø Tagliente D _c	30 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	130 mm
Inserto adatto	LOMU..
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------