



Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Classe articolo	250

Descrizione

**Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.**

Descrizione tecnica

Vite inserto	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo inserti	15
Ø Codolo D _s h6	32 mm
Sporgenza totale L ₁	32 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	130 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	15 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm
Inserto adatto	LOMU..
Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229714
-------------------	--------