



**Fresa per spallamenti a 90° MEW, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
32/4mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Classe articolo	250

Descrizione

**Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.**

Descrizione tecnica

Inserto adatto	LOMU..
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	35 mm
Ø Tagliente D_c	32 mm
Tipo inserti	10
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado

Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------