

**Inserto KOMET Unisix®, BK7710, Codice modello W29: 24-110****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216950 24-110
GTIN	2050002046733
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

Lamatore a inserti n. art. 216660.
Codice ISO Inserto: WOEX 05T304
Raggio di curvatura: 0,4 mm

Descrizione tecnica

Descrizione	24-110
Codice ISO Inserto	WOEX 05T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	BK7710
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	200 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto	150 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		