

**Lamatore KOMET®, codolo Weldon, Modello: M16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216660 M16
GTIN	4047109013155
Classe articolo	24D

Descrizione**Uso:**

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Ø Minimo d_{min}	17 mm
Profondità svasatura massima l	21 mm
Per viti DIN a testa cilindrica	M16
Ø Svasatura D_1 H13	26 mm
Inserto n. art. 216780 – 216910; n. art. 216950	24-010 / 110
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	WOEX
Numero di inserti	2
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi
Trasmissione 8IP2

239652 8IP2