

**Inserto KOMET Unisix®, BK6440, Codice modello W28: 17-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216811 17-010
GTIN	2050002046672
Classe articolo	24T

**Descrizione****Per:**

Lamatore a inserti n. art. 216660.

**Nota:**

Per lamatore a inserti M5, M6 fino alla serie di marzo 2010.

**Descrizione tecnica**

Modello	W28
Descrizione	17-010
Codice ISO Inserto	WOEX 040204
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	BK6440
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	300 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	160 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		