

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Tipo inserti: 15****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225237 15
GTIN	4960664686094
Classe articolo	25A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 4 taglienti – tramite esecuzione bilaterale. Grazie all'ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 10° si riduce notevolmente la forza di taglio.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Modello	INOX
Codice ISO Inserto	LOMU...08ER-SM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	PR1535
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,06 - 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	50 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		