

**Lamatore KOMET®, codolo Weldon, Modello: M18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216660 M18
GTIN	4047109013162
Classe articolo	24D

**Descrizione****Uso:**

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo $D_s$ h6	25 mm
Ø Minimo $d_{min}$	19 mm
Profondità svasatura massima l	23 mm
Inserto n. art. 216780 – 216910; n. art. 216950	34-010 / 110
Per viti DIN a testa cilindrica	M18
Ø Svasatura $D_1$ H13	30 mm
Set di viti per inserti	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	WOEX
Numero di inserti	2
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori

---

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi  
Trasmissione 10IP1

239652 10IP1