

**Garant****Svasatore regolabile, codolo Weldon, Codolo Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216620 20
GTIN	4045197133519
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:****Rotazione regolare** grazie ad una **struttura robusta**.**Uso:**

Sbavatura di bordi, fori circolari, asole e per svasature. Premessa indispensabile sono condizioni di impiego rigide (non utilizzabile su trapani).

**Per angoli di 10° – 80° a regolazione continua.****Nota:**Tolleranza della scala  $\pm 2,5^\circ$ . **Per la regolazione esatta del numero espresso in gradi, utilizzare uno strumento per la pre-regolazione degli utensili.** Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.**Descrizione tecnica**

Cartuccia	219957
Vite di serraggio per cassetta	219945
Vite inserto	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	30 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770	14-660
Inserto adatto	TO.. 0902
Numero taglienti Z	1
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	95 mm

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Campo di regolazione angolo di smussatura	10-80 grado
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

## Accessori

Vite di serraggio	219945
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Cartuccia di ricambio per svasatore	219957
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Vite di serraggio	219843