

**Inserto KOMET Unisix®, BK8425, Codice modello W29: 10-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216850 10-010
GTIN	2050002046689
Classe articolo	24T

**Descrizione****Per :**

Lamatore a inserti n. art. 216660.  
Codice ISO Inserto: WOEX 030204  
Raggio di curvatura: 0,4 mm

**Descrizione tecnica**

Descrizione	10-010
Codice ISO Inserto	WOEX 030204
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	BK8425
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		