



Lamatore KOMET®, codolo Weldon, Modello: M20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216660 M20
GTIN	4047109013179
Classe articolo	24D

Descrizione

Uso:

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Inserto n. art. 216780 – 216910; n. art. 216950	42-010 / 110
Ø Minimo d_{min}	21 mm
Profondità svasatura massima l	25 mm
Ø Svasatura D_1 H13	33 mm
Per viti DIN a testa cilindrica	M20
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	WOEX
Numero di inserti	2
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi
Trasmissione 15IP3

239653 15IP3