

 KOMET**Inserto KOMET Unisix®, BK8425, Codice modello W29: 24-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216850 24-010
GTIN	2050001102584
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

Lamatore a inserti n. art. 216660.
Codice ISO Inserto: WOEX 05T304
Raggio di curvatura: 0,4 mm

Descrizione tecnica

Descrizione	24-010
Codice ISO Inserto	WOEX 05T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	BK8425
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	30 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		