


LOMU...08ER-GM, PR1510, Tipo inserti: 15

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225240 15
GTIN	4960664648818
Classe articolo	25A

Descrizione
Esecuzione:

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 4 taglienti – tramite esecuzione bilaterale. Grazie all'ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 10° si riduce notevolmente la forza di taglio.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Avanzamento f_z per dente: 0,06 - 0,25 mm

Codice ISO Inserto: LOMU...08ER-GM

Modello: GG

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Descrizione tecnica

Modello	GG
Codice ISO Inserto	LOMU...08ER-GM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	PR1510

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,06 - 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		