

Garant**Svasatore regolabile, codolo Weldon, Codolo Ø D_s h₆: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216620 25
GTIN	4045197133526
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:****Rotazione regolare** grazie ad una **struttura robusta**.**Uso:**

Sbavatura di bordi, fori circolari, asole e per svasature. Premessa indispensabile sono condizioni di impiego rigide (non utilizzabile su trapani).

Per angoli di 10° – 80° a regolazione continua.**Nota:**Tolleranza della scala $\pm 2,5^\circ$. **Per la regolazione esatta del numero espresso in gradi, utilizzare uno strumento per la pre-regolazione degli utensili.** Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.**Descrizione tecnica**

Vite di serraggio per cassetta	219946
Ø Codolo D _s h ₆	25 mm
Cartuccia	219958
Inserto n. art. 216700; n. art. 216740; n. art. 216770	32-050
Inserto adatto	TO.. 1604
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Sporgenza totale L ₁	30 mm
Numero taglienti Z	1

Lunghezza complessiva L _{compl.}	95 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Campo di regolazione angolo di smussatura	10-80 grado
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Vite di serraggio	219844
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Vite di serraggio	219946
Cartuccia di ricambio per svasatore	219958
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP