

Garant
Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 23mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 23
GTIN	4045197552587
Classe articolo	210

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Nota:

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del Ø d_{min} . (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø Svasatura D	23 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Sporgenza totale L_1	41 mm
Ø Minimo d_{min}	12 mm
Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260142
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	112 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Angolo di svasatura	180 grado

Tipo di prodotto

Svasatori

Accessori

Vite di serraggio Modello 1

219795 1

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm

211750 1,2