



## Estrattore per viti con scanalature strette, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082860 4
GTIN	2050001695376
Classe articolo	04D

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l'azionamento mediante giramaschi e simili.

#### Uso:

Per svitare viti rotte con filettatura destra ( $\varnothing$  di foratura da tabella; girare a sinistra l'estrattore per viti).

#### Per:

Esecuzione in acciaio.

#### Nota:

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.

### Descrizione tecnica

Per viti / bulloni	M11 – M14
Modello	4
$\varnothing$ Preforatura	6,5 mm
Per	Acciaio
Tipo di prodotto	Estrattori per viti rotte