

Garant
Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 34mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 34
GTIN	4045197552693
Classe articolo	210

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Nota:

 Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del Ø d_{min.} (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Minimo d _{min}	16 mm
Ø Codolo D _s h6	25 mm
Sporgenza totale L ₁	60 mm
Ø Svasatura D	34 mm
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260150
Lunghezza complessiva L _{compl.}	140 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Angolo di svasatura	180 grado

Tipo di prodotto

Svasatori

Accessori

Vite di serraggio

219844

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3
Impronta Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm

211750 3,0