

**Garant**
**Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 20mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 20
GTIN	4045197552556
Classe articolo	210

## Descrizione

### Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

### Nota:

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del Ø  $d_{min}$ . (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

## Descrizione tecnica

Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Codolo $D_s$ h6	16 mm
Sporgenza totale $L_1$	41 mm
Ø Minimo $d_{min}$	9 mm
Ø Svasatura D	20 mm
Per viti DIN a testa cilindrica	M12
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260142
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	102 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Angolo di svasatura	180 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	219795 1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2