



Estrattore per viti con scanalature strette, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082860 5
GTIN	4012929450503
Classe articolo	04D

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l'azionamento mediante giramaschi e simili.

Uso:

Per svitare viti rotte con filettatura destra (\varnothing di foratura da tabella; girare a sinistra l'estrattore per viti).

Per:

Esecuzione in acciaio.

Nota:

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Per bocchettoni (nippli)	1/4 pollici
Per viti / bulloni	M16 – M18
Modello	5
\varnothing Preforatura	8,5 mm
Per	Acciaio
Tipo di prodotto	Estrattori per viti rotte