

Garant
Frese ad interpolazione, Metallo duro, Modello: 18L

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217252 18L
GTIN	4045197216533
Classe articolo	21Q

Descrizione
Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Per inserto di tipo: P16

Ø Minimo foro D: 14 - 22 mm

Ø Interno d_1 : 12 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 5 mm

Sporgenza totale L_1 : 37,4 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 86,5 mm

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima S_{max}	5 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Ø Interno d_1	12 mm
Ø Minimo foro D	14 - 22 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	86,5 mm
Sporgenza totale L_1	37,4 mm
Esecuzione del codolo	cilindrico
Set di viti di serraggio	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Codolo	DIN 6535 HA
Per inserto di tipo	P16
Passaggio interno per LR	sì
Profondità filettatura	35,4 mm
Materiale fresa	Metallo duro
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219818
----------------------------------	--------