

Garant
Frese ad interpolazione, Metallo duro, Modello: 27L

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217252 27L
GTIN	4045197216557
Classe articolo	21Q

Descrizione
Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Per inserto di tipo: P26

Ø Minimo foro D: 22 - 37 mm

Ø Interno d_1 : 15,5 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 10,75 mm

Sporgenza totale L_1 : 25 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 109,6 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	109,6 mm
Ø Codolo D_5 h6	16 mm
Set di viti di serraggio	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Ø Interno d_1	15,5 mm
Esecuzione del codolo	cilindrico
Ø Minimo foro D	22 - 37 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	10,75 mm
Sporgenza totale L_1	25 mm

Codolo	DIN 6535 HA
Per inserto di tipo	P26
Passaggio interno per LR	sì
Profondità filettatura	21,5 mm
Materiale fresa	Metallo duro
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219819
----------------------------------	--------