

Garant**Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 41 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 41
GTIN	4045197552761
Classe articolo	210

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Nota:

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del Ø d_{min} . (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Svasatura D	41 mm
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Sporgenza totale L_1	60 mm
Ø Minimo d_{min}	23 mm
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260150
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	140 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Angolo di svasatura	180 grado

Tipo di prodotto

Svasatori

Accessori

Vite di serraggio

219844

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm

211750 3,0

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3
Impronta Torx Plus® 15IP

674252 15IP