

Garant
Frese ad interpolazione, Acciaio, Modello: 27

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217250 27
GTIN	4045197216519
Classe articolo	21Q

Descrizione
Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Per inserto di tipo: P26

Ø Minimo foro D: 22 - 37 mm

Ø Interno d_1 : 13,6 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 11,5 mm

Sporgenza totale L_1 : 35 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 84,2 mm

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima S_{max}	11,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	84,2 mm
Sporgenza totale L_1	35 mm
Esecuzione del codolo	Weldon
Ø Minimo foro D	22 - 37 mm
Ø Interno d_1	13,6 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Set di viti di serraggio	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Per inserto di tipo	P26

Passaggio interno per LR	sì
Profondità filettatura	30,4 mm
Materiale fresa	Acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219819
----------------------------------	--------