

Garant**Lamatore a tirare a 180°, Ø max. di svasatura D: 57mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 57
GTIN	4045197465726
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:**Con un tagliente (z = 1).****Nota:**

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,5** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Esecuzione del codolo	Weldon
Numero taglienti Z	1
L ₃	120 mm
Misura programmata e	9,55 mm
Ø di svasatura D	57 mm
Ø Minimo d _{min}	39 mm
Ø Codolo D _s h6	40 mm
Sporgenza totale L ₁	150 mm
Set di viti per inserti	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Inserto adatto	260158
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	220 mm

Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Vite di serraggio	219945
Set di viti per inserti10 pz.	219848