

**Garant**
**Lamatore a tirare a 180°, Ø max. di svasatura D: 40mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 40
GTIN	4045197281272
Classe articolo	210

## Descrizione

**Esecuzione:**
**Con un tagliente (z = 1).**
**Nota:**

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

## Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
L <sub>2</sub>	103 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø Minimo d <sub>min</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	123 mm
Esecuzione del codolo	Whistle Notch
Ø Giunto D <sub>1</sub>	40 mm
Misura programmata e	8,05 mm
Ø di svasatura D	40 mm
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Inserto adatto	260150

Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	183 mm
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

## Accessori

Vite di serraggio	219844
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP