



Fresa per spallamenti a 90° MECX, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227100 32/8
GTIN	4960664462919
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

Migliore produttività anche in condizioni di lavorazione instabili in ragione del passo molto stretto. Basse forze di taglio ed elevata stabilità per una ridotta tendenza alla vibrazione. Per molteplici lavori di fresatura, come spallamenti, rampe, ecc.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	6 mm
Inserto adatto	BD.. 0703
Lunghezza complessiva L_{compl}	130 mm
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Vite inserto	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø Tagliente D_c	32 mm
Sporgenza totale L_1	30 mm
Numero taglienti Z	8
Lunghezza rampa L per α_{\max}	28 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\max}	62 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\min}	61 mm
Angolo rampa α_{\max}	0,41 grado

Ø D ₃	29 mm
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229707
-------------------	--------