

**Garant**

**Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 80/8mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214200 80/8
GTIN	4045197131454
Classe articolo	210

**Descrizione**
**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	80 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Inserto adatto	SE.. 1204..
Ø Esterno massimo $D_{max}$	93 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Numero taglienti Z	8
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219800
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7