


Garant

**Inserto per fresa per scanalature anelli di sicurezza, senza smusso, HB7720,
Dim. nominale spessore anello: 0,9 mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217267 0,9
GTIN	4045197542922
Classe articolo	21C

Descrizione

Inserto per fresa per scanalature anelli di sicurezza, senza smusso 0,9 mm
Larghezza scanalatura W -0,03: 0,98 mm
Profondità t per P12: 1,2 mm
Raggio R: 0,3 mm

Descrizione tecnica

Dim. nominale spessore anello	0,9 mm
Larghezza scanalatura W -0,03	0,98 mm
Profondità t per P12	1,2 mm
Raggio R	0,3 mm
Tipo	HB7720
Ø esterno D	9,6 mm
Modello	P12
Numero taglienti Z	3

Tipo di prodotto

 Inserto per taglio per
fresatura circolare
Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	60 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	45 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idonea	35 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		