


**Garant****SEKA 1204 AFTN, HB7720, Modello: ST1400**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214270 ST1400
GTIN	4045197319470
Classe articolo	21A

### Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3,5 \text{ mm}$ .Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,19 mm

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,19 mm
Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	SEKA 1204 AFTN
Tipo	HB7720
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	235 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	170 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	130 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		