



## Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 19/3Lmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227300 19/3L
GTIN	4960664460939
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Passaggio interno per LR: sì

Ø tagliente  $D_c$ : 19 mm

Numero taglienti Z: 3

profondità di taglio massima  $a_{p\max}$ : 10 mm

Sporgenza totale  $L_1$ : 26 mm

Lunghezza complessiva  $L_{\text{compl.}}$ : 100 mm

Codolo Ø  $D_s$  h6: 16 mm

### Descrizione tecnica

Ø Codolo $D_s$ h6	16 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\max}$	10 mm
Inserto adatto	BD.. 11T3
Ø Tagliente $D_c$	19 mm
Sporgenza totale $L_1$	26 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	100 mm
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	3

Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max}$ .	12 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$ .	36 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$ .	32 mm
Angolo rampa $\alpha_{\max}$ .	0,95 grado
$\varnothing D_3$	13 mm
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------